

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2842 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Inhalt	260956 HB7010-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2842 16T304