

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplattenschraube	269013 2
Unterlegplatte	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
ISO-Code Halter	A40T SVQCR/L16
Mittenversatz L ₃	27 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L ₂	39 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500