



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2842 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	260958 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2842 16T308