

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Unterlegplattenschraube	269013 2
ISO-Code Halter	A40T SVUCR/L16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
Kopflänge L_1	40 mm
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L_3	27 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	39 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500