

Garant**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3832 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261366 HB7315-1
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
Toleranz	G

Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3832 110304