

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269005 8
Unterlegplattenschraube	269013 2
Kopflänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Mittenversatz L ₃	27 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
ISO-Code Halter	A40T SVUCR/L16
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L ₂	39 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500