

Garant
VC.T 160404, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	261372 HB7415
GTIN	4045197671462
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1 mm

Vorschub f : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIS

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen