

Garant**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2843 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260952 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2843 110204