

Garant**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	251142 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2941 120404