

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3832 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	261370 HB7315-1
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Hauptanwendung	N
Toleranz	G

Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3832 160402