

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2843 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Inhalt	260954 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2843 110208