



Ringschraube, Gewinde-Ø: M10



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 086472 M10 |
| GTIN | 2050001758019 |
| Artikelklasse | 08Y |

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Ringschrauben / -muttern, rot lackiert.

Hinweis:

Ringschrauben und -muttern nicht im 90°-Winkel zur Einschraubachse belasten!

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------|
| Außen-Ø Ring B | 45 mm |
| Bund-Ø Auflage C | 25 mm |
| Gesamthöhe F | 45 mm |
| Innen-Ø Ring A | 25 mm |
| Gewindelänge Mutter E | 10 mm |
| Gewinde-Ø | M10 |
| Gewicht | 0,11 kg |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Gewindelänge | 17 mm |
| Maß D | 10 mm |
| Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 1 t |
| Produktart | Ringschraube |