



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2943 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhalt	251144 HB7140-2
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2943 120408