

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3832 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160404
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261372 HB7315-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Toleranz	G

Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3832 160404