

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2844 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Inhalt	260952 HB7035-2
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2844 110204