

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2844 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	260954 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2844 110208