

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2944 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	251226 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2944 120412