

Garant
VC.T 160408, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1 mm

Vorschub f : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TIS
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen