

Garant**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2845 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260986 HB7010-2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2845 16T304