

**Vorteilspack SCMT 09T304****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3529 09T308 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, für Rostlöser und Öle aller Art.

**Technische Beschreibung**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SCMT 09T308     |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 270 mm/min |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm         |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm    |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3,25 mm         |
| Schneidstoff                                | HM              |
| Inhalt                                      | 260744 HB7130-2 |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,3 mm/U  |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm          |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4               |

## Datenblatt

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Beschichtung               | beschichtet                   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten                    |
| Stückzahl                  | 30                            |
| Sorte                      | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung           | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher                | VS                            |
| Produktart                 | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3529 09T308