

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3530 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Inhalt	260744 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3530 09T308