

ER-Spannzangenfutter-Set, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	300630 16
GTIN	4045197307910
Artikelklasse	37D

Beschreibung

Ausführung:

- Außen- und Innenkegel geschliffen.
- Hohe Systemrundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Bis 40 % höhere Spannkraft, bei Nenn- \emptyset .

Vorteil:

- Höhere Standzeit, optimale Prozesssicherheit.
- Bessere Qualität (Oberflächengüte, engere Fertigungstoleranzen).
- Niedrigere Produktionskosten.

Lieferumfang:

ER-Futter mit Mutter (Nr. 300470 Gr. 16, 25 bzw. 32), ER-Spannschlüssel (Nr. 613300 Gr. 25 bzw. 309680 Gr. 32) und ER-Spannzangen (Nr. 308901, 308941 bzw. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.

Inklusive Kunststoffkoffer.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901 – 309434, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625 – 309645 (für Nr. 309615).

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	16
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308920 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308920 1
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308920 10
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308920 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308920 2
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308920 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308920 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308920 5
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309425 6
Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm	613300 25
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm	309160
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308920 4

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308920 9
ER-SpannzangenfutterForm ADB für ER-Spannzangen- Größe 16	300470 16