

Garant**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2949 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	251222 HB7140-2
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2949 120404