

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3530 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Inhalt	260750 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3530 120408