

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3835 160404
GTIN	4067263098638
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160404
Toleranz	G
Inhalt	261458 HU7310
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Beschichtung	unbeschichtet
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Stückzahl	30

Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3835 160404