



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3531 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260744 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3531 09T308