

Garant**Vorteilspack SCMT 09T304****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3532 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Stückzahl	50
Inhalt	260748 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3532 120404