

LOCTITE**Fügeprodukt, 50 ml, Hersteller-ID: 660**

Bestelldaten

Bestellnummer	083341 660
GTIN	3255460146868
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Quick Metal – Großes Spaltfüllvermögen, hervorragend zur Reparatur ausgeschlagener Konstruktionsteile geeignet. Zur Vorbehandlung Aktivator Nr. 083393 verwenden.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 660
Handfestigkeit nach	15 min
geeignet für Material	Stahl
maximales Spaltmaß	0,5 mm

geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Reparatur
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Form	pastös
Füllmenge	50 ml
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Dynamische Viskosität	150000 - 350000 mPas
Eigenschaft	thixotrop
Chemische Basis	Urethanmethacrylat
Farbe	silber
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Flammpunkt	93 °C
Funktionsfestigkeit nach	1 h
Demontage	nur durch Erwärmen
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,098 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Fügeprodukt

Zubehör

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50