

**HOLEX®**
**VCMT 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261475 HBX130
GTIN	4045197672063
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

VCMT 160404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	M

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen