

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3836 160402
GTIN	4067263098713
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261457 HB7310
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Toleranz	G
Sorte	HB7310

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3836 160402