

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2951 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Inhalt	251326 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe a_p	1,5 - 7 mm
Vorschub f	0,2 - 0,55 mm/U

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2951 120412