

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2951 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,2 - 0,55 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Inhalt	251330 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1,5 - 7 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2951 150612