

## ER-Spannzangenfutter-Set, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 32



### Bestelldaten

Bestellnummer	300630 32
GTIN	4045197307927
Artikelklasse	37D

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Außen- und Innenkegel geschliffen.
- Hohe Systemrundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- Bis 40 % höhere Spannkraft, bei Nenn- $\emptyset$ .

#### Vorteil:

- Höhere Standzeit, optimale Prozesssicherheit.
- Bessere Qualität (Oberflächengüte, engere Fertigungstoleranzen).
- Niedrigere Produktionskosten.

#### Lieferumfang:

ER-Futter mit Mutter (Nr. 300470 Gr. 16, 25 bzw. 32), ER-Spannschlüssel (Nr. 613300 Gr. 25 bzw. 309680 Gr. 32) und ER-Spannzangen (Nr. 308901, 308941 bzw. 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.

Inklusive Kunststoffkoffer.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901 – 309434, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625 – 309645 (für Nr. 309615).

## Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	32
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309000 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309000 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309000 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309000 17
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309000 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309000 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309000 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309000 4
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 32	309680 32
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309432 9
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309432 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309000 6
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309432 8
ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mm	309280

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309432 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309000 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309000 19
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309000 11
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309432 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309000 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309000 15
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309432 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309000 3
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309432 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309000 18
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309000 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309000 5
ER-Spannzangenfutter Form ADB für ER-Spannzangen-Größe 32	300470 32