

Garant**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3837 110302
GTIN	4067263098584
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261453 HU7310
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Stückzahl	50
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3837 110302