

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2953 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Inhalt	251432 HB7130-2
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2953 160404