

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3535 120404
GTIN	4067263096658
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260765 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3535 120404