

Garant
eco-Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 25/22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 36 mm

Gesamtlänge L: 107,5 mm

Spannschraube für Gewindeplatte: 279810 3

Unterlegplatte 1,5°: 272606 1,5

Klemmschraube für Unterlegplatte: 279824 2

Technische Beschreibung

Spannschraube für Gewindeplatte	279810 3
passend für Plattengröße	22 mm
Unterlegplatte 1,5°	272606 1,5

Schaftgröße	25 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Gesamtlänge L	107,5 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 3	279810 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter Neigungswinkel 1,5 Grad	272606 1,5
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	279824 2
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20