

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2953 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	251434 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	30
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2953 160408