

Garant**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2851 110202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	260980 HB7035-2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2851 110202