

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2957 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	251432 HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm

Stückzahl	50
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2957 160404