

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2958 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Toleranz	M
Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Inhalt	251544 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2958 160408