

Garant
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301010 40
GTIN	4045197285584
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

GARANT – Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

- **Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.**
- **Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.**

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Fräsdornlänge L ₄	41 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	40
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	27 mm

Dorn-Ø d ₁	40 mm
Außen-Ø D	70 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Spann-Ø D ₁	40 mm
Aufnahme	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm	309860 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm	309840 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
	308650 50

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50

308790 50

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50

308795 50

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 50

308720 50

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 50 mm

309860 50

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50

308765 50

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50

308760 50

Mitnehmerring für Dorn-Ø 40 mm

309870 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50

308620 50

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für
Steilkegel 50

308740 50

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50

308785 50

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50

308605 50