

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3536 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260766 HB7140-2
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3536 120408