

Garant**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2961 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Inhalt	251542 HB7120-1
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2961 160404