

Garant**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2963 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Stückzahl	50
Inhalt	251542 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2963 160404