

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2963 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Inhalt	251544 HB7140-2
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Toleranz	M
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2963 160408