

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2964 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	251732 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2964 160404