

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3838 160402
GTIN	4067263098720
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	261457 HB7310
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	G

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3838 160402