

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3900 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	250092 HBT020
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	P
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3900 120404
