

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2853 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Inhalt	261154 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2853 160408